



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 제품 이미지







당사의 광범위한 KLBÜ 차펴 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차펴 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 클램프 요크, 스틸
주문 번호	<u>1749151001</u>
유형	KLBUE CO 3
GTIN (EAN)	4032248064441
수량	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	45 mm	깊이 (인치)	1.7716 inch
높이	25 mm	높이 (인치)	0.9842 inch
너비	24 mm	폭 (인치)	0.9449 inch
마운팅 치수 - 너비	23 mm	순중량	36.2 g
온도			
нлог	0F %C FF %C	⊼H 0F	F %C 40 %C
<u>보관 온도</u> 연속 작동 온도, 최소	-25 °C55 °C -60 °C	주변 온도 연속 작동 온도, 최대	-5 °C40 °C 130 °C
한국 작중 온포, 최고	-60 C	한국 역중 온도, 최대	130 C
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC			
제품 탄소 발자국	0.1 Wt% 이성의 SVHC 없음 요람에서 게이트까지 0.142 kg CO2 eq.		
		5 <u>-</u> 1.g 55 <u>-</u> 54.	
등급 데이터			
정격 단면적	20 mm²		
시스템 사양			
미코	취교 거니요	에드 키비 프레이트 피오	alı IO
버전 자참 게임	차펴 결선용	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
장착 레일	버스바		
일반			
설치 권고	직접 장착, 부스바	장착 레일	버스바
자재 데이터	18 3 1, 1 —-1	5 1 -11 E	-11
사세 데이터			
기본 재질	스틸	컬러 코드	은색
UL 94 가연성 등급	None		
추가 기술 데이터			
장착물 유형	클립인	설치 권고	직접 장착, 부스바
폭발 테스트 버전	아니요		
크기			
	0.5.00		
피치(mm)(P)	25.00 mm		
클램프용 컨덕터(정격 결선)			
타고 기이	25 mm	경서 O청	스파리 겨서
<u>탈</u> 피 길이 결선 수	25 mm 1	결선 유형 케이블 직경, 최대	<u>스프링 결선</u> 20 mm
글인 구 케이블 직경, 최소	10 mm	게이글 극당, 되내 결선 단면적, 꼬임, 최대	20 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최소	10 mm <sup>2</sup>		==

카탈로그 상태 / 도면 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

### 분류

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### 버스바



다양한 재질의 버스바와 관련 액세서리를 사용하여, 아주 작은 설치 공간에서 케이블을 연결할 수 있습니다. 응용 분야에 따라 전위를 수집, 분배 또는 소멸시킬 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형 SSCH 10X3X1000 CU/SN 버전

주문 번호 0348900000 GTIN (EAN)

4008190024802

수량 25 M 버스바 (단자대), 은색, 높이: 1000 mm, 깊이: 3 mm, 구리

#### 액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문	데이터	
유형	WSH 1	버전
주문 번호	1068700000	액세서리, 레일 지지대, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
수량	10 ST	
유형	WSH 4 MT	버전
주문 번호	1079900000	액세서리, 레일 지지대, 금속
GTIN (EAN)	4008190379254	
수량	10 ST	
유형	WSH 5	버전
주문 번호	1080100000	액세서리, 레일 지지대, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
수량	10 ST	
유형	WSH 6	버전
주문 번호	1080200000	액세서리, 레일 지지대, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
수량	10 ST	
유형	WSH 18 MT	버전
주문 번호	1083100000	액세서리, 레일 지지대, 금속
GTIN (EAN)	4008190053246	
수량	10 ST	

4 카탈로그 상태 / 도면





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

유형	WSH 19 MT	버전
주문 번호	1083200000	액세서리, 레일 지지대, 금속
GTIN (EAN)	4008190059538	
수량	10 ST	
유형	WSH 3/H/N	버전
주문 번호	<u>1715970000</u>	액세서리, 레일 지지대, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
수량	10 ST	
유형	SMSE WSH U1 MT	버전
주문 번호	1083900000	액세서리, 버스바, 스틸, 용융아연도금
GTIN (EAN)	4008190065515	
Gille (E) (14)	4000130003313	
수량	10 ST	