

제품 이미지



당사의 광범위한 KLBU 차폐 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차폐 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 차폐 결선용 클램프 요크, 스틸
주문 번호	<a href="#">1749151001</a>
유형	KLBU CO 3
GTIN (EAN)	4032248064441
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	45 mm	깊이 (인치)	1.7716 inch
높이	25 mm	높이 (인치)	0.9842 inch
너비	24 mm	폭 (인치)	0.9449 inch
마운팅 치수 - 너비	23 mm	순중량	36.2 g

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.142 kg CO2 eq.	

등급 데이터

정격 단면적	20 mm <sup>2</sup>
--------	--------------------

시스템 사양

버전	차폐 결선용	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
장착 레일	버스바		

일반

설치 권고	직접 장착, 버스바	장착 레일	버스바
-------	------------	-------	-----

자재 데이터

기본 재질	스틸	컬러 코드	은색
UL 94 가연성 등급	None		

추가 기술 데이터

장착물 유형	클립인	설치 권고	직접 장착, 버스바
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

피치(mm)(P)	25.00 mm
-----------	----------

클램프용 컨덕터(정격 결선)

탈피 길이	25 mm	결선 유형	스프링 결선
결선 수	1	케이블 직경, 최대	20 mm
케이블 직경, 최소	10 mm	결선 단면적, 꼬임, 최대	20 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최소	10 mm <sup>2</sup>		

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE CO 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 버스바



다양한 재질의 버스바와 관련 액세서리를 사용하여, 아주 작은 설치 공간에서 케이블을 연결할 수 있습니다. 응용 분야에 따라 전위를 수집, 분배 또는 소멸시킬 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SSCH 10X3X1000 CU/SN	버전	
주문 번호	<a href="#">0348900000</a>	버전	버스바 (단자대), 은색, 높이: 1000 mm, 깊이: 3 mm, 구리
GTIN (EAN)	4008190024802		
수량	25 M		

### 액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	WSH 1	버전	
주문 번호	<a href="#">1068700000</a>	버전	액세서리, 레일 지지대, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389		
수량	10 ST		
유형	WSH 4 MT	버전	
주문 번호	<a href="#">1079900000</a>	버전	액세서리, 레일 지지대, 금속
GTIN (EAN)	4008190379254		
수량	10 ST		
유형	WSH 5	버전	
주문 번호	<a href="#">1080100000</a>	버전	액세서리, 레일 지지대, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143		
수량	10 ST		
유형	WSH 6	버전	
주문 번호	<a href="#">1080200000</a>	버전	액세서리, 레일 지지대, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150		
수량	10 ST		
유형	WSH 18 MT	버전	
주문 번호	<a href="#">1083100000</a>	버전	액세서리, 레일 지지대, 금속
GTIN (EAN)	4008190053246		
수량	10 ST		

### 액세서리

유형	WSH 19 MT	버전
주문 번호	<a href="#">1083200000</a>	액세서리, 레일 지지대, 금속
GTIN (EAN)	4008190059538	
수량	10 ST	
유형	WSH 3/H/N	버전
주문 번호	<a href="#">1715970000</a>	액세서리, 레일 지지대, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
수량	10 ST	
유형	SMSE WSH U1 MT	버전
주문 번호	<a href="#">1083900000</a>	액세서리, 버스바, 스틸, 용융아연도금
GTIN (EAN)	4008190065515	
수량	10 ST	