LM MT300 18/6.5 GE


Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- 접착식 폴리에스테르 라벨
- A4 레이저 프린터에 적합
- 내마모성
- 뛰어난 내열성
- 모든 종류의 개펴 장치 및 모듈 마킹용
- 볼펜 또는 STI 마킹 펜으로 쓸 수도 있음

일반 주문 데이터

| 버전 | LaserMark, 디바이스 마커, 6.5 x 18 mm, 노란색 |
|------------|--------------------------------------|
| 주문 번호 | <u>1749321687</u> |
| 유형 | LM MT300 18/6.5 GE |
| GTIN (EAN) | 4008190052218 |
| 수량 | 10 items |

LM MT300 18/6.5 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| 승인 | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|--|
| ROHS | 준수 | | | | |
| 치수 및 중량 | | | | | |
| 7101 | | 7101 (0171) | | | |
| 깊이 | 0.08 mm | 깊이 (인치) | 0.0031 inch | | |
| 높이 | 6.5 mm | 높이 (인치) | 0.2559 inch | | |
| 너비 | 18 mm | 폭 (인치) | 0.7087 inch | | |
| 순중량 | 10.9 g | | | | |
| 온도 | | | | | |
| 작동 온도 범위 | -40150 °C | | | | |
| 환경 제품 규정 준수 | | | | | |
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 | | | | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | 근구, 에픽 미슨세 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | | | |
| 일반 데이터 | | | | | |
| | | | | | |
| 접착물 | 아크릴 접착제 | | | | |
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 4 | | | | |
| 용지당 수 | 320 | | | | |
| 인쇄 방법 | 레이저 인쇄 | | | | |
| 버전 | 자체 접착 | | | | |
| 너비 | 18 mm | | | | |
| JL 94 가연성 등급 | НВ | | | | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 150 ℃ | | | | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | | | | |
| 컬러 코드 | 노란색 | | | | |
| 할로겐 | 아니요 | | | | |
| 기본 재질 | 폴리에스테르, PVC 미포함 | | | | |
| 인쇄 문자 | 없는 | | | | |
| 패키징 단위당 마커 개수 | 3200 | | | | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 라벨 시트 | | | | |
| | 패키지 단위당 조합 개수 10 | | | | |
| | 콤비네이션당 마커 개수 | 320 | | | |
| UL 969에 따른 인증 | 예 | | | | |
| 콤비네이션당 마커 개수 | 1 Label sheet = 320 Device markers | | | | |
| 작동 온도 범위 | -40150 °C | | | | |
| 디바이스 마커 | | | | | |
| 할로겐 | 아니요 | | | | |
| ౽포앤 | 이니프 | | | | |

분류

| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

카탈로그 상태 / 도면 2



LM MT300 18/6.5 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

