

제품 이미지



당사의 광범위한 KLBÜ 차폐 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차폐 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 차폐 결선용 클램프 요크, 스틸
주문 번호	<a href="#">1752681001</a>
유형	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	26 mm	깊이 (인치)	1.0236 inch
높이	18 mm	높이 (인치)	0.7087 inch
너비	14.5 mm	폭 (인치)	0.5709 inch
마운팅 치수 - 너비	13.5 mm	순중량	14.34 g

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.066 kg CO2 eq.	

등급 데이터

정격 단면적	8 mm <sup>2</sup>
--------	-------------------

시스템 사양

버전	차폐 결선용	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
장착 레일	TS 27		

일반

설치 권고	직접 장착, 부스바	장착 레일	TS 27
-------	------------	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	스틸	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	None		

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착, 부스바
폭발 테스트 버전	예		

크기

피치(mm)(P)	14.00 mm
-----------	----------

클램프용 컨덕터(정격 결선)

탈피 길이	18.5 mm	결선 유형	스프링 결선
결선 수	1	케이블 직경, 최대	8 mm
케이블 직경, 최소	3 mm	결선 단면적, 꼬임, 최대	8 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최소	3 mm <sup>2</sup>		

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

### 액세서리

#### 강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	버전	
주문 번호	<a href="#">1802690000</a>	단자대 레일, 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 너비: 2000 mm, 높이:	
GTIN (EAN)	4032248257201	27 mm, 깊이: 12.5 mm	
수량	10 M		