

## KLBU 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



당사의 광범위한 KLBÜ 차폐 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차폐 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 차폐 결선용 클램프 요크, 스틸
주문 번호	<a href="#">1752691001</a>
유형	KLBU 4-13.5 CPF
GTIN (EAN)	4032248044429
수량	10 items

## KLBU4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	31.5 mm	깊이 (인치)	1.2402 inch
높이	22 mm	높이 (인치)	0.8661 inch
너비	20.5 mm	폭 (인치)	0.8071 inch
마운팅 치수 - 너비	19 mm	순중량	23.1 g

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 0.107 kg CO2 eq.

## 등급 데이터

정격 단면적	10 mm <sup>2</sup>
--------	--------------------

## 시스템 사양

버전	차폐 결선용	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
장착 레일	TS 27		

## 일반

설치 권고	직접 장착	장착 레일	TS 27
-------	-------	-------	-------

## 자재 데이터

기본 재질	스틸	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	None		

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	예		

## 크기

피치(mm)(P)	20.00 mm
-----------	----------

## 클램프용 컨덕터(정격 결선)

탈피 길이	22 mm	결선 유형	스프링 결선
결선 수	1	케이블 직경, 최대	13.5 mm
케이블 직경, 최소	4 mm	결선 단면적, 꼬임, 최대	13.5 mm <sup>2</sup>
결선 단면적, 꼬임, 최소	4 mm <sup>2</sup>		

## KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 분류

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE 4-13.5 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	버전
주문 번호	<a href="#">1802690000</a>	단자대 레일, 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 너비: 2000 mm, 높이: 27 mm, 깊이: 12.5 mm
GTIN (EAN)	4032248257201	
수량	10 M	