



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 액세서리 x 10 mm, PVC, 컬러 코드: 회색, 자체 접착
주문 번호	<u>1753460000</u>
유형	SCHS4 K
GTIN (EAN)	4032248014323
수량	50 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
W1 2 8 8			
깊이	6 mm	깊이 (인치)	0.2362 inch
<u>표이</u> 높이	1000 mm	높이 (인치)	39.37 inch
프 너비	10 mm	폭 (인치)	0.3937 inch
- · · 순중량	19 g	. (= .,	
온도			
작동 온도 범위	-2080 °C		
	2000 0		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 데이터			
지원	아랍 지수 레이트		
접착물	양면 접착 테이프		
저항 코드에 따른 자재 컬러	8		
버전	자체 접착		
너비	10 mm		
UL 94 가연성 등급	V-0		
작동 온도 범위, 최대	80 °C		
작동 온도 범위, 최소	-20 °C		
컬러 코드 라그게	회색		
할로겐 리트 캠핑	아니요		
기본 재질	PVC		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Accessories		
작동 온도 범위	-2080 °C		
응용 분야/제조사	자체 접착		
디바이스 마커			
할로겐	아니요		
분류			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
		ECLASS 9.0	27-40-06-29
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	
ECLASS 9.1	27-40-06-29 27-28-11-04		27-40-06-29
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-04 27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-20-11-04	LULMOO 14.U	27-20-11-04

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

27-28-11-04





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	버전
주문 번호	<u>1736181687</u>	ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 노란색, 플러그형
GTIN (EAN)	4032248208265	
수량	200 ST	
유형	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	버전
주문 번호	<u>1736181696</u>	ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 옥색, 플러그형
GTIN (EAN)	4008190985967	
수량	200 ST	
유형	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	버전
주문 번호	<u>1736181044</u>	ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형
GTIN (EAN)	4008190985950	
수량	200 ST	

맞춤형 인쇄



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 7/20 SIRIUS MC SDR	버전
주문 번호	<u>1766650000</u>	ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 고객 사양, 플러그형
GTIN (EAN)	4032248065547	
수량	40 ST	

작성 날짜 28.11.2025 01:24:24 MEZ