



일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 디바이스 마커, 액세서리 x 10 mm, PVC, 컬러 코드: 검정, 자체 접착 |
| 주문 번호 | 1753480000 |
| 유형 | SCHS3 K |
| GTIN (EAN) | 4032248014347 |
| 수량 | 50 items |

SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 6 mm | 깊이 (인치) | 0.2362 inch |
| 높이 | 1000 mm | 높이 (인치) | 39.37 inch |
| 너비 | 10 mm | 폭 (인치) | 0.3937 inch |
| 순중량 | 19.36 g | | |

온도

작동 온도 범위 -20...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

| | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------|--|
| 접착물 | 양면 접착 테이프 | | |
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 0 | | |
| 버전 | 자체 접착 | | |
| 너비 | 10 mm | | |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 80 °C | | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -20 °C | | |
| 컬러 코드 | 검정 | | |
| 할로겐 | 아니요 | | |
| 기본 재질 | PVC | | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | MultiCard | |
| 조합당 마커 개수 | 1 MultiCard = Accessories | | |
| 작동 온도 범위 | -20...80 °C | | |
| 응용 분야/제조사 | 자체 접착 | | |

디바이스 마커

할로겐 아니요

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |




SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:


- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE | 버전 |
| 주문 번호 | 1736181687 | ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 노란색, 플러그형 |
| GTIN (EAN) | 4032248208265 | |
| 수량 | 200 ST | |
| 유형 | ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU | 버전 |
| 주문 번호 | 1736181696 | ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 옥색, 플러그형 |
| GTIN (EAN) | 4008190985967 | |
| 수량 | 200 ST | |
| 유형 | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | 버전 |
| 주문 번호 | 1736181044 | ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형 |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| 수량 | 200 ST | |

맞춤형 인쇄



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | ESG 7/20 SIRIUS MC SDR | 버전 |
| 주문 번호 | 1766650000 | ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 고객 사양, 플러그형 |
| GTIN (EAN) | 4032248065547 | |
| 수량 | 40 ST | |