데이터 시트

HDC CM 10 MC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HD-시리즈 크림프 접점은 CM10 모듈에서 사용됩니다. 크림프 접점에는 스테인리스 스틸 스프링이 포함되어 있습니다. 상단 스프링은 모듈의 크림프 접점에 영구적으로 단단히 조여질 수 있도록 합니다.

접점 분해에는 맞춤형 접점 탈착 공구를 사용할 수 있습니다. CM10 모듈은 일체형 모듈 탈착 액세서리와 함께 또는 이 액세서리를 제외하고 주문할 수 있습니다. 일체형 모듈 탈착 액세서리가 없는 모듈에는 핀제거 공구를 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 모듈
주문 번호	<u>1758400000</u>
유형	HDC CM 10 MC
GTIN (EAN)	4032248019625
수량	10 items

카탈로그 상태 / 도면

HDC CM 10 MC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
0 L			
승인			
ROHS	준수		
	<u> </u>		
치수 및 중량			
깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	29.4 mm	높이 (인치)	1.1575 inch
너비	11.4 mm	폭 (인치)	0.4488 inch
순중량	6.97 g		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
ConCept 공압 모듈			
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	베이지색
일반 데이터			
극 수	10	결선 유형	크림프 결선
UL 94 가연성 등급	V-0	볼륨 저항	≤4 mΩ
컬러 코드	베이지색	절연 저항	1011 Ω
절연재	PC 유리섬유 강화(UL 등재 및 철로 인증)	유형 	수형(Male)
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3
기본 재질	폴리카보네이트, 유리 섬유 강화	시리즈	ConCept 모듈
정격 전압(DIN EN 61984)	250 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	4 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	10 A	할로겐 불포함	false
연기 누적 적음. DIN EN 45545-2	예		
치수			
r tod	4.4.4	÷ 7101 ull 01 A	0.4
<u>너비</u> 플러그 높이	11.4 mm 29.4 mm	총 길이 베이스	34 mm
	20.4 11111		
결선 데이터 PE			
결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스크류 결선		
버전			
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14	탈피 길이, 정격 결선	8 mm
결선 유형	크림프 결선	볼륨 저항	≤4 mΩ
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26	전선 굵기, 최대 기본 재질	2.5 mm ²
전선 굵기, 최소 	0.14 mm²	기는 제끌	폴리카보네이트, 유리 섬유 강화
분류			
ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438

작성 날짜 23.11.2025 03:11:16 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2



HDC CM 10 MC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05
ECLASS 11.0	27-44-02-05	ECLASS 12.0	27-44-02-05
ECLASS 13.0	27-44-02-05	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		



HDC CM 10 MC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com