### 데이터 시트

### **HDC-CR6-2S GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

견고한 CR6 모듈 프레임은 폴리카보네이트 또는 금형 주조한 아연 재질로 되어 있습니다. 이 프레임은 2개의 개별 모듈 또는 하나의 이중 모듈을 설치할 수 있도록 설계되어 있습니다. CR6 프레임은 사이즈-3 하우징에 맞도록 설계되었습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 프레임		
주문 번호	<u>1758440000</u>		
유형	HDC-CR6-2S GR		
GTIN (EAN)	4032248019663		
수량	5 items		

카탈로그 상태 / 도면 1

#### **HDC-CR6-2S GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
A01				
<u>승인</u> ROHS	 준수			
	<u> </u>			
치수 및 중량				
깊이	51 mm	깊이 (인치)	2.0079 inch	
높이 높이	35 mm	프 프 ( (	1.378 inch	
 너비	34 mm	 폭 (인치)	1.3386 inch	
순중량	32.94 g			
 온도			<u>'</u>	
취계으로	40.00 405.00			
한계 온도	-40 °C 125 °C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3			
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310			
ConCept 공압 모듈				
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	베이지색	
	V-0	르니 쓰ㅡ	메이지ㅋ	
일반 데이터				
극 수	1	설치 사이즈	3	
UL 94 가연성 등급	V-0	크러 코드	베이지색	
유형	수형(Male)	기본 재질	폴리카보네이트	
시리즈	ConCept 프레임	할로겐 불포함	false	
연기 누적 적음. DIN EN 45545-2	예	BG	3	
치수				
너비	24	총 길이 베이스	E 1	
<u> </u>	34 mm 35 mm	중 일이 메이크	51 mm	
결선 데이터 <b>PE</b>			·	
결선 유형 PE	스크류 결선	조임 토크, 최대 PE 결선	1.5 Nm	
조임 토크, 최소 PE 결선	1.2 Nm			
버전				
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14	설치 사이즈	3	
결선 단면규격 AWG, 최대 기본 재질	AWG 14 폴리카보네이트	 BG	3	
 분류				
	FC002242	ETIM 7.0	F0002242	
ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312	
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002312 27-44-02-06	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-06 27-44-02-06	
ECLASS 9.1	27-44-02-06	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-92	
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-92	
55 .5.5			_,	

작성 날짜 22.11.2025 11:34:26 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2



#### **HDC-CR6-2S GR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

ECLASS 15.0

27-44-02-92