



견고한 CR6 모듈 프레임은 폴리카보네이트 또는 금형 주조한 아연 재질로 되어 있습니다.
이 프레임은 2개의 개별 모듈 또는 하나의 이중 모듈을 설치할 수 있도록 설계되어 있습니다. CR6 프레임은 사이즈-3 하우징에 맞도록 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 프레임
주문 번호	1758450000
유형	HDC-CR6-2B GR
GTIN (EAN)	4032248019670
수량	5 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	51 mm	길이 (인치)	2.0079 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	34 mm	폭 (인치)	1.3386 inch
순중량	27.94 g		

온도

한계 온도

-40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

ConCept 공압 모듈

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	베이지색
--------------	-----	-------	------

일반 데이터

극 수	1	설치 사이즈	3
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	베이지색
유형	암형(Female)	기본 재질	폴리카보네이트
시리즈	ConCept 프레임	할로겐 불포함	false
연기 누적 적음. DIN EN 45545-2	예	BG	3

치수

너비	34 mm	총 길이 베이스	51 mm
소켓 높이	35 mm		

결선 데이터 PE

결선 유형 PE	스크류 결선	조임 토크, 최대 PE 결선	1.5 Nm
조임 토크, 최소 PE 결선	1.2 Nm		

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14	설치 사이즈	3
기본 재질	폴리카보네이트	BG	3

분류

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92