

HDC-CR24-7S-2 GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

모듈형 ConCept 시스템 프레임을 사용하면 ConCept 모듈을 부착할 수 있습니다. 이러한 프레임은 사이즈 3, 4, 6 및 8용으로 설계되었습니다. 따라서 각 프레임을 이러한 사이즈의 해당 외함(Housing)에 장착할 수 있습니다. 프레임에는 모듈을 2개부터 7개까지 장착할 수 있습니다. 따라서 사용자는 맞춤형 커넥터 어셈블리를 조립할 수 있습니다. 기본 버전은 폴리카보네이트 또는 금형 주조한 아연 재질의 견고한 1피스 모듈 프레임으로 구성되어 있습니다. 프레임은 재질과 사이즈가 동일한 경우에만 서로 호환이 가능합니다.

일반 주문 데이터

버전	사각 커넥터, HDC 인서트, ConCept 프레임
주문 번호	1758540000
유형	HDC-CR24-7S-2 GR
GTIN (EAN)	4032248019762
수량	5 items

HDC-CR24-7S-2 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**승인**

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	111 mm	깊이 (인치)	4.3701 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	34 mm	폭 (인치)	1.3386 inch
순중량	50.34 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

ConCept 공압 모듈

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	베이지색
--------------	-----	-------	------

일반 데이터

극 수	1	설치 사이즈	12
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	베이지색
유형	수형(Male)	기본 재질	폴리카보네이트
시리즈	ConCept 프레임	할로겐 불포함	false
연기 누적 적응. DIN EN 45545-2	예	BG	12

치수

너비	34 mm	총 길이 베이스	111 mm
플러그 높이	35 mm		

결선 데이터 PE

결선 유형 PE	스크류 결선	조임 토크, 최대 PE 결선	1.5 Nm
조임 토크, 최소 PE 결선	1.2 Nm		

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14	설치 사이즈	12
기본 재질	폴리카보네이트	BG	12

분류

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92

HDC-CR24-7S-2 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC-CR24-7S-2 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accessories**모듈 제거 공구**

바이드뮐러는 다양한 압착공구, 비접촉 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC-DW-MOD	버전
주문 번호	1688200000	공구 기타, 접점 제거 공구
GTIN (EAN)	4008190857189	
수량	1 ST	

일자 스크류드라이버

VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력.
 SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	9008390000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056354	
수량	1 ST	
유형	SDS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	9008330000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056286	
수량	1 ST	
유형	SDIS 0.8X4.0X100	버전
주문 번호	9008400000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056361	
수량	1 ST	
유형	SDS 0.8X4.0X100	버전
주문 번호	9008340000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056293	
수량	1 ST	

HDC-CR24-7S-2 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**십자 스크류드라이버 Pozidriv**

VDE 절연 십자 스크류드라이버, Pozidriv 타입, SDIK PZ
 DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764-PZ에 따른 출력,
 SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIK PZ1	버전
주문 번호	9008900000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248266685	
수량	1 ST	
유형	SDK PZ1	버전
주문 번호	9008530000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056521	
수량	1 ST	