

## THM MT30X 101/74 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



THM 라벨은 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 품질을 제공합니다. 다양한 재료와 사용자 친화적인 Windows 기반 인쇄 시스템으로 모든 마킹이 최적화됩니다.

- 여러 가지 색상의 고품질 폴리에스테르 라벨 또는 저렴한 종이 라벨 사용 가능
- 라벨은 프린터에서 자동으로 배치되어 각 라벨의 중앙에 완벽하게 인쇄됩니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 버전         | THM, 디바이스 마커, 74 x 101 mm, 은색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1762960001</a>    |
| 유형         | THM MT30X 101/74 SI           |
| GTIN (EAN) | 4032248220410                 |
| 수량         | 1 items                       |

THM MT30X 101/74 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.08 mm | 깊이 (인치) | 0.0031 inch |
| 높이  | 74 mm   | 높이 (인치) | 2.9134 inch |
| 너비  | 101 mm  | 폭 (인치)  | 3.9764 inch |
| 순중량 | 640 g   |         |             |

온도

작동 온도 범위 -40...150 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|               |  |      |  |
|---------------|--|------|--|
| 접착물           | 아크릴 접착제  |      |  |
| 인쇄 방법         | 열 전사   |      |  |
| 버전            | 자체 접착, 무할로겐  |      |  |
| 너비            | 101 mm   |      |  |
| UL 94 가연성 등급  | V-0  |      |  |
| 작동 온도 범위, 최대  | 150 °C   |      |  |
| 작동 온도 범위, 최소  | -40 °C   |      |  |
| 컬러 코드         | 은색   |      |  |
| 할로겐           | 아니요  |      |  |
| 기본 재질         | 폴리에스테르   |      |  |
| 인쇄 문자         | 없음   |      |  |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태  | 라벨 릴 |  |
| UL 969에 따른 인증 | 예  |      |  |
| 호환 가능 프린터     | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |      |  |
| 조합네이션당 마커 개수  | 1 Label reel = Device markers                                      |      |  |
| 작동 온도 범위      | -40...150 °C   |      |  |
| 롤당 수          | 500  |      |  |

디바이스 마커

할로겐 아니요

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

도면



## THM MT30X 101/74 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |            |
|------------|----------------------------|----|------------|
| 유형         | RIBBON MM 110/360 SW       | 버전 |            |
| 주문 번호      | <a href="#">2005070000</a> |    | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |    |            |
| 수량         | 1 ST                       |    |            |