



그림과 유사

CLI T 슬리브는 최대 단면적 75mm²의 도체 및 케이블 마킹 용도의 고품질 투명 슬리브입니다. CLI T 슬리브는 4가지 길이가 있어, 긴 문자열을 사용한 라벨링이 가능합니다. 투명 슬리브는 외부 영향으로부터 인레이 태그를 효과적으로 보호합니다. 인레이 태그로는 MultiCard와 MultiMark 포트폴리오의 TM-H 마커가 적합합니다.

- 슬리브당 더 넓은 단면적 범위
- 유연한 특수 벨로우 형태로 광범위한 사용 범위 보장
- 도체 연결 전/후 TM-H 태그를 슬리브 포켓으로 손쉽게 삽입 가능
- 5가지 길이로 제공
- P-Ink 또는 STI 펜을 사용한 라벨링에 부적합

일반 주문 데이터

버전	CableLine, 슬리브 x 5 mm, PVC, 컬러 코드: 투명, 컨덕터 O.D.: 2.5 - 5 mm
주문 번호	1764220000
유형	CLI T 1-20
GTIN (EAN)	4032248053285
수량	200 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	8 mm	깊이 (인치)	0.315 inch
높이	20 mm	높이 (인치)	0.7874 inch
너비	5 mm	폭 (인치)	0.1968 inch
순중량	0.33 g		

온도

작동 온도 범위	-30...80 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 유형	검은색	너비	5 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	80 °C
작동 온도 범위, 최소	-30 °C	컬러 코드	투명
할로겐	예	기본 재질	PVC
권장 산업	운송, 기계	작동 온도 범위	-30...80 °C

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굵기, 최대	6 mm ²
전선 굵기, 최소	0.75 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	5 mm
컨덕터 O.D., 최소	2.5 mm	컨덕터 O.D.	2.5 - 5 mm
결선된 와이어의 단면적	0.75 - 6 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		