



플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더 높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을 표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, 커버
주문 번호	1764560000
유형	ZAD 1/4-2 GE
GTIN (EAN)	4032248066063
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	10.15 mm	깊이 (인치)	0.3996 inch
높이	20.4 mm	높이 (인치)	0.8031 inch
너비	6 mm	폭 (인치)	0.2362 inch
순중량	0.4 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...75 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.019 kg CO2 eq.	

시스템 사양

버전	플러그형	엔드 커버 플레이트 필요	예
----	------	---------------	---

일반

설치 권고 직접 장착

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	노란색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

장착물 유형	플러그	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

피치(mm)(P) 5.10 mm

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 방향	상단	결선 유형	텐션 클램프 결선
-------	----	-------	-----------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		