


ESG 7/20 SIRIUS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
  - 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클리핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
  - 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 고객 사양, 플러그형
주문 번호	<a href="#">1766650000</a>
유형	ESG 7/20 SIRIUS MC SDR
GTIN (EAN)	4032248065547
수량	40 items

ESG 7/20 SIRIUS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.8 mm	깊이 (인치)	0.0315 inch
높이	7 mm	높이 (인치)	0.2756 inch
너비	20 mm	폭 (인치)	0.7874 inch
순중량	0.28 g		

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.005 kg CO2 eq.	

일반 데이터

용지당 수	40		
인쇄 방법	MC 레이저		
버전	플러그형		
너비	20 mm		
UL 94 가연성 등급	V-2		
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	고객 사양		
할로겐	아니요		
기본 재질	PA 66		
인쇄 색상	검정		
인쇄 문자	M-Print PRO 파일 요건		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	
호환 가능 프린터	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
조합네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Device markers		
작동 온도 범위	-40...100 °C		
응용 분야/제조사	Siemens Sirius 3R		

디바이스 마커

할로겐 아니요

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



액세서리

www.weidmueller.com

액세서리



일반 주문 데이터

유형	SCHS3 K	버전	
주문 번호	<a href="#">1753480000</a>	디바이스 마커, 액세서리 x 10 mm, PVC, 컬러 코드: 검정, 자체 접착	
GTIN (EAN)	4032248014347		
수량	50 ST		
유형	SCHS4 K	버전	
주문 번호	<a href="#">1753460000</a>	디바이스 마커, 액세서리 x 10 mm, PVC, 컬러 코드: 회색, 자체 접착	
GTIN (EAN)	4032248014323		
수량	50 ST		