


BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



당사의 광범위한 KLBÜ 차폐 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차폐 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 픽싱 세트, 스틸
주문 번호	1768020000
유형	BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6
GTIN (EAN)	4032248109296
수량	10 items

BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	36.5 mm	깊이 (인치)	1.437 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
직경	3 mm	순중량	72 g

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전 클램프 브래킷 장착 레일 TS 35

일반

설치 권고 직접 장착 장착 레일 TS 35

자재 데이터

기본 재질 스틸 컬러 코드 은색

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 설치 권고 직접 장착
 폭발 테스트 버전 예

크기

직경 3 mm TS 35 오프셋 26.5 mm

클램프용 컨덕터(정격 결선)

케이블 직경, 최대 8 mm 케이블 직경, 최소 3 mm

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		