



그림과 유사



A4 사무실 레이저 프린터용으로 적합한 접착식 폴리에스터 라벨.

일반 주문 데이터

버전	LaserMark, 컨덕터 및 케이블 마커, 5.9 - 12.3 mm, 25.4 x 57 mm, 흰색
주문 번호	1768380000
유형	LM WO 25.4/57 WS
GTIN (EAN)	4032248110025
수량	10 items

LM WO 25.4/57 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.03 mm	깊이 (인치)	0.001 inch
높이	25.4 mm	높이 (인치)	1 inch
너비	57 mm	폭 (인치)	2.2441 inch
순중량	10 g		

온도

작동 온도 범위 -40...150 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	아크릴레이트		
저항 코드에 따른 자재 컬러	9		
용지당 수	35		
인쇄 유형	검은색		
버전	자체 접착		
너비	57 mm		
UL 94 가연성 등급	V-0		
작동 온도 범위, 최대	150 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	흰색		
할로겐	아니요		
기본 재질	폴리에스테르 필름		
인쇄 문자	없음		
패키징 단위당 마커 개수	350		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트	
	패키지 단위당 조합 개수	10	
	조합네이션당 마커 개수	35	
라벨링 필드의 크기	25.4 x 18 mm		
조합네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 35 Conductor and cable markers		
작동 온도 범위	-40...150 °C		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	120 mm ²
전선 굵기, 최소	25 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	12.3 mm
컨덕터 O.D., 최소	5.9 mm	텍스트 필드 폭	25.4 mm
텍스트 필드 높이	18.5 mm	컨덕터 O.D.	5.9 - 12.3 mm
결선된 와이어의 단면적	25 - 120 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

