


제품 이미지



당사의 광범위한 KLBÜ 차폐 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차폐 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 클램프 요크, 픽싱 세트 |
| 주문 번호 | 1771990000 |
| 유형 | BS 35II KLBÜ2X2-6/2X2-6 |
| GTIN (EAN) | 4032248148714 |
| 수량 | 10 items |

BS 35II KLBÜ2X2-6/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|------------|
| 깊이 | 36.5 mm | 깊이 (인치) | 1.437 inch |
| 높이 | 35 mm | 높이 (인치) | 1.378 inch |
| 순중량 | 61.4 g | | |

온도

보관 온도: -25 °C...55 °C 주변 온도: -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전: 클램프 브래킷

자재 데이터

컬러 코드: 은색

추가 기술 데이터

폭발 테스트 버전: 아니요

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |