

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 그림과 유사







바이드뮬러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.

황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.

케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	VG K(표준 플라스틱 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 폴리아미드 6
주문 번호	<u>1772350000</u>
 유형	VG M63-1/K68
GTIN (EAN)	4032248130016
수량	10 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

스	O	ı
0	Ľ	

승인



ROHS 준수

# 치수 및 중량

높이	53 mm	높이 (인치)	2.0866 inch
길이	71 mm	 길이 (인치)	2.7953 inch
순중량	99.5 g		

### 온도

작동 온도 -40 °C...100 °C

# 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

# 일반 정보

케이블 외경, 최대	44 mm	케이블 외경, 최소	34 mm
GWDR 보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분)	조임 토크	12 Nm
실리콘	아니요	UL 94 가연성 등급	V-2
작동 온도 범위, 최대	100 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
나사산 피치	1.5 mm	할로겐	<mark>ଜା</mark>
표준 규격	EN/IEC 62444	AF 크기 1	65 mm
AF 사이즈	65 mm	보호 등급	IP67, IP68 - 5 bar(30분)
케이블 글랜드	미터	기본 재질	폴리아미드 6
실 인서트	CR	외부 스레드	M 63
나사선 길이	18 mm	캡 너트용 토크, 최대	20.50 Nm
로크 너트용 토크, 최소	11.50 Nm	참고: 보호 등급	IP66 시공은 나사형 결선용 실링 링이 있어야 가능합니다. 나사형 결선용 실링 링이 없으면 IP54만 가능합니다.
보호 등급 (UL)	Type 4X	연결 어댑터용 토크, 최대	12.50 Nm
연결 어댑터용 토크, 최소	11.50 Nm	캡 너트용 토크, 최소	19.50 Nm
로크 너트용 토크, 최대	12.50 Nm		

## 케이블 글랜드 인증 번호

케이블 글랜드(UL) 인증 번호	E-199260 - BM 20	케이블 글랜드(cULus) 인증 번호	E-199260 - BM 20
DEF  승인 조건	DNV, UL, cULus		

# 분류

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32

카탈로그 상태 / 도면 2





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 플라스틱 로크 너트, 그레이



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형 SKMU M63 - K GR 버전

주문 번호 <u>1772510000</u> SKMU PA(플라스틱 고정 나사), 너트, M 63, 8 mm, 폴리아미드 6(PA6

GTIN (EAN) 4032248130252 - GF30)

수량 10 ST

#### 네오프린 플랫 개스킷 - GWDR NP



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형 GWDR M63-NP 버전 주문 번호 <u>1736290000</u> GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, M 63, 네오프렌

GTIN (EAN) 4008190956080

수량 10 ST

# 폴리에틸렌 플랫 개스킷 - GWDR PO



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형 GWDR M63-PO 버전 주문 번호 <u>1777990000</u> GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, M 63, 폴리에틸렌

GTIN (EAN) 4032248158256

수량 50 ST

4000040450050

작성 날짜 29.11.2025 06:13:57 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4