

## SKMU M12 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 12, 2.8 mm, 황동, 니켈 도금
주문 번호	<a href="#">1772360000</a>
유형	SKMU M12 MS
GTIN (EAN)	4032248130108
수량	100 items

## SKMU M12 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

높이	2.8 mm	높이 (인치)	0.1102 inch
순중량	1.1 g		

## 온도

작동 온도
-------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## 일반 정보

O.D.	16.17 mm	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	아니요	AF 크기 1	15 mm
두께	2.80 mm	케이블 글랜드	M 12
기본 재질	황동, 니켈 도금	외부 스레드	M 12
내부 나사산	M 12 x 1.5	나사선 길이	2.8 mm

## 분류

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		