

SKMU M16 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | SKMU PA(플라스틱 고정 나사), 너트, M 16, 5 mm, 폴리아미드 6(PA6 - GF30) |
| 주문 번호 | 1772450000 |
| 유형 | SKMU M16 - K GR |
| GTIN (EAN) | 4032248130191 |
| 수량 | 100 items |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|-------|---------|-------------|
| 높이 | 5 mm | 높이 (인치) | 0.1968 inch |
| 순중량 | 1.2 g | | |

온도

작동 온도 -40 °C...100 °C

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 정보

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------|----------|
| 실리콘 | 아니요 | O.D. | 25.41 mm |
| UL 94 가연성 등급 | HB | 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | 나사산 피치 | 1.5 mm |
| 할로겐 | 아니요 | AF 크기 1 | 22 mm |
| 두께 | 5.00 mm | 케이블 글랜드 | M 16 |
| 기본 재질 | 폴리아미드 6(PA6 - GF30) | 외부 스레드 | M 16 |
| 내부 나사산 | M 16 | 나사선 길이 | 5 mm |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

도면

