



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

버전	SAK 시리즈, 엔드 플레이트, 27.2 mm, 회색, 직접 장착
주문 번호	1773410000
유형	AP 100 GR 7032
GTIN (EAN)	4032248141111
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	23.8 mm	깊이 (인치)	0.937 inch
높이	104.8 mm	높이 (인치)	4.126 inch
너비	27.2 mm	폭 (인치)	1.0709 inch
순중량	7.15 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	기본 재질	PA 66
--------------	-----	-------	-------

일반 데이터

컬러 코드	회색	보호 등급	IP20
컬러 차트(유사)	RAL 7035		

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		