#### **WSMH 60MM**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 그림과 유사

WSM은 케이블, 도체, 파이프 및 콤포넌트에 사용하는 완전한 마킹 시스템입니다. 다른 마커로 견디지 못하는 환경에서의 영구적 라벨링을 제공합니다. 이 제품군은 라벨링 플레이트, 캐리어 및 스테인레스 스틸 케이블 타이로 구성되며, 개별적으로 공급되거나 WSM 세트 및 서비스 박스 형태로 공급됩니다.

### 장점:

- 가독성을 극대화하기 위한 글자 압인 처리
- 내열, 내한, 내부식, 내산, 내화학물, 내화 등
- 개별 글자 및 여러 글자 마킹을 결합할 수 있음
- 빠른 설치
- 옥외 사용에 이상적임
- 케이블 타이를 사용하여 쉽게 부착

#### 일반 주문 데이터

버전	스테인리스 스틸 마커, 컨덕터 및 케이블 마커, 14 - 79 mm, 60 x 11 mm, 은색
주문 번호	<u>1774510000</u>
유형	WSMH 60MM
GTIN (EAN)	4032248149308
수량	50 items

## **WSMH 60MM**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
	<u> </u>			
치수 및 중량				
7101		7101(01=1)	0.0440: 1	
깊이 노이	0.3 mm	깊이 (인치)	0.0118 inch	
<u>높이</u> 너비	60 mm 11 mm	높이 (인치) 폭 (인치)	2.3622 inch 0.4331 inch	
<sub>디미</sub> 순중량	1.2 g	즉 (단시)	0.4331 111011	
	1.2 9			
온도				
작동 온도 범위	250 °C			
환경 제품 규정 준수				
<b>—</b>				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 데이터				
인쇄 유형	검은색			
<u></u>	11 mm			
작동 온도 범위, 최대	250 ℃			
걸러 코드	은색			
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404			
일쇄 문자	없는			
문자 수	8			
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 콤포넌트 부품			
콤비네이션당 마커 개수	1 Component part = Conductor and cable markers			
작동 온도 범위 롤당 수	250 °C 50			
<sup>물 중 ㅜ</sup> 컨덕터 및 케이블 마커	50			
근기의 옷 개이를 하기			, 	
전선 굵기, 최대	500 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	16 mm²	
컨덕터 O.D., 최대	79 mm	컨덕터 O.D., 최소	14 mm	
컨덕터 O.D.	14 - 79 mm	결선된 와이어의 단면적	16 - 500 mm²	
분류				
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
CLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	

ECLASS 15.0

2 카탈로그 상태 / 도면

27-28-11-02