



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사







제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | VPK(플라스틱 소재 블랭킹 플러그), 블랭킹 플러그, 펴 쇄형, M 25, 10 mm, IP65, 폴리아미드 6(PA6 - GF30) | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 주문 번호 | <u>1776900000</u> | |
| 유형 | VP M25 K54 | |
| GTIN (EAN) | 4032248156344 | |
| 수량 | 100 items | |





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| 승인 | | | | |
|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | |
| ROHS | 준수 | | | |
| 치수 및 중량 | | | | |
| | | | | |
| 높이 | 5 mm | 높이 (인치) | 0.1968 inch | |
| 길이 | 7 mm | <u>길이 (인치)</u> | 0.2756 inch | |
| 직경 | 25 mm | 벽 두께, 최소 | 0.5 mm | |
| 벽 두께, 최대 | 9 mm | 순중량 | 4.2 g | |
| 온도 | | | | |
| 작동 온도 | -40 °C100 °C | | | |
| | 10 0100 0 | | | |
| 환경 제품 규정 준수 | | | | |
| RoHS 준수 상태 | 조수, 예외 미존재 | | | |
| REACH SVHC | | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | | |
| 일반 정보 | | | | |
| | | | | |
| 헤드 직경 | 30.00 mm | GWDR 보호 등급 | IP65 | |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | 나사산 피치 | 1.5 mm | |
| 할로겐 | 아니요 | 보호 등급 | IP54 | |
| 케이블 글랜드 | 미터 | 기본 재질 | 폴리아미드 6(PA6 - GF30) | |
| 실링 링 직경 | 25.00 mm | 외부 스레드 | M 25 | |
| 나사선 길이 | 10 mm | | | |
| 분류 | ' | | | |
| | | | | |
| ETIM 6.0 | EC000451 | ETIM 7.0 | EC000451 | |
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 | |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 | |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | |
| ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 | |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | | |
| | | | | |

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

플라스틱 로크 너트, 그레이



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 SKMU M25 - K GR 버전

주문 번호 <u>1772470000</u> SKMU PA(플라스틱 고정 나사), 너트, M 25, 6 mm, 폴리아미드 6(PA6

GTIN (EAN) 4032248130214 - GF30)

수량 100 ST

네오프린 플랫 개스킷 - GWDR NP



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 GWDR M25-NP 버전

주문 번호 <u>1736250000</u> GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, M 25, 네오프렌

GTIN (EAN) 4008190956042

수량 100 ST

폴리에틸렌 플랫 개스킷 - GWDR PO



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 GWDR M25-PO 버전

주문 번호 <u>1777950000</u> GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, M 25, 폴리에틸렌

GTIN (EAN) 4032248158218

수량 50 ST

작성 날짜 16.11.2025 12:44:45 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4