



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사







제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

	VPK(플라스틱 소재 블랭킹 플러그), 블랭킹 플러그, 펴 쇄형, M 40, 13 mm, IP65, 폴리아미드 6(PA6 - GF30)	
주문 번호	<u>1776950000</u>	
유형	VP M40 K54	
GTIN (EAN)	4032248156399	
수량	25 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
	<u>.</u> .			
ROHS	준수			
치수 및 중량				
+ 0	F	> 01 (01 ₹1)	0.1000 : I	
<u>높이</u> 길이	5 mm	 골이 (인치) 길이 (인치)	0.1968 inch 0.2756 inch	
<u>실이</u> 직경	7 mm 40 mm	 벽 두께, 최소		
역성 벽 두께, 최대	12 mm	즉 ㅜ끼, 죄꼬 	0.5 mm 10.16 g	
	12 111111	<u> で </u>	10.10 g	
온도				
작동 온도	-40 °C100 °C			
환경 제품 규정 준수				
-				
RoHS 준수 상태		준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 정보				
-11				
헤드 직경	46.00 mm	GWDR 보호 등급	IP65	
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	100 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	나사산 피치	1.5 mm	
할로겐	아니요	보호 등급	IP54	
케이블 글랜드	미터	기본 재질	폴리아미드 6(PA6 - GF30)	
실링 링 직경	40.00 mm	외부 스레드	M 40	
나사선 길이	13 mm			
분류				
ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451	
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451	
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25	
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25	
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05	
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05	
ECLASS 15.0	27-14-08-05			

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

플라스틱 로크 너트, 그레이



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 SKMU M40 - K GR 버전

주문 번호 1772490000 SKMU PA(플라스틱 고정 나사), 너트, M 40, 7 mm, 폴리아미드 6(PA6

4032248130238 - GF30)

수량 50 ST

GTIN (EAN)

네오프린 플랫 개스킷 - GWDR NP



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 GWDR M40-NP 버전

주문 번호 <u>1736270000</u> GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, M 40, 네오프렌

GTIN (EAN) 4008190956066

수량 20 ST

폴리에틸렌 플랫 개스킷 - GWDR PO



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 GWDR M40-PO 버전

주문 번호 <u>1777970000</u> GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, M 40, 폴리에틸렌

GTIN (EAN) 4032248158232

수량 50 ST

작성 날짜 26.11.2025 06:10:50 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4