

그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 특넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	VPK(플라스틱 소재 블랭킹 플러그), 블랭킹 플러그, 피 섀형, M 63, 15 mm, IP65, 폴리아미드 6(PA6 - GF30)
주문 번호	1776970000
유형	VP M63 K54
GTIN (EAN)	4032248156412
수량	5 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	5 mm	높이 (인치)	0.1968 inch
길이	8.5 mm	길이 (인치)	0.3346 inch
직경	63 mm	벽 두께, 최소	0.5 mm
벽 두께, 최대	14 mm	순중량	2.28 g

온도

작동 온도	-40 °C...100 °C
-------	-----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음


일반 정보

헤드 직경	69.50 mm	GWDR 보호 등급	IP65
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	아니요	보호 등급	IP54
케이블 글랜드	미터	기본 재질	폴리아미드 6(PA6 - GF30)
실링 링 직경	63.00 mm	외부 스레드	M 63
나사선 길이	15 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

도면



VP M63 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

플라스틱 로크 너트, 그레이



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M63 - K GR	버전	
주문 번호	1772510000	SKMU PA(플라스틱 고정 나사), 너트, M 63, 8 mm, 폴리아미드 6(PA6	
GTIN (EAN)	4032248130252	- GF30)	
수량	10 ST		

네오프린 플랫 개스킷 - GWDR NP



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR M63-NP	버전	
주문 번호	1736290000	GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, M 63, 네오프렌	
GTIN (EAN)	4008190956080		
수량	10 ST		

폴리에틸렌 플랫 개스킷 - GWDR PO



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR M63-PO	버전	
주문 번호	1777990000	GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, M 63, 폴리에틸렌	
GTIN (EAN)	4032248158256		
수량	50 ST		