

**SKMU EMV M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	SKMU MS EMV(황동 고정 나사 - EMC), 너트, M 20, 3.6 mm, 황동, 니켈 도금
주문 번호	<a href="#">1777630000</a>
유형	SKMU EMV M20
GTIN (EAN)	4032248157907
수량	100 items

### 기술 데이터

#### 승인

ROHS 준수

#### 치수 및 중량

높이	4.7 mm	높이 (인치)	0.185 inch
순중량	5.8 g		

#### 온도

작동 온도

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

#### 일반 정보

O.D.	26.56 mm	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	아니요	AF 크기	1 24 mm
케이블 글랜드	M 20	기본 재질	황동, 니켈 도금
외부 스레드	M 20	내부 나사산	M 20
나사선 길이	3.6 mm		

#### 분류

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

도면

