

그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | VPMS(황동 소재 블랭킹 플러그), 블랭킹 플러그, 피쇄형, M 40, 8 mm, 황동, 니켈 도금 |
| 주문 번호      | <a href="#">177770000</a>                                |
| 유형         | VP M40-MS65  |
| GTIN (EAN) | 4032248158041  |
| 수량         | 50 items   |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

|          |       |          |             |
|----------|-------|----------|-------------|
| 높이       | 13 mm | 높이 (인치)  | 0.5118 inch |
| 길이       | 13 mm | 길이 (인치)  | 0.5118 inch |
| 직경       | 44 mm | 벽 두께, 최소 | 0.5 mm      |
| 벽 두께, 최대 | 7 mm  | 순중량      | 33.5 g      |

온도

작동 온도 -40 °C...100 °C

환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

일반 정보

|              |          |              |                   |
|--------------|----------|--------------|-------------------|
| 헤드 직경        | 44.00 mm | O-링          | NBR               |
| 실리콘          | 아니요      | 작동 온도 범위, 최대 | 100 °C            |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C   | 나사산 피치       | 1.5 mm            |
| 할로겐          | 아니요      | 보호 등급        | IP68 - 5 bar(30분) |
| 케이블 글랜드      | 미터       | 기본 재질        | 황동, 니켈 도금         |
| 실링 링 직경      | 40.00 mm | 실링           | NBR               |
| 외부 스레드       | M 40     | 나사선 길이       | 8 mm              |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

도면

