

## 그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 특너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, M 16, 폴리에틸렌
주문 번호	<a href="#">1777930000</a>
유형	GWDR M16-PO
GTIN (EAN)	4032248158195
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	2 mm	높이 (인치)	0.0787 inch
순중량	0.26 g		

온도

작동 온도	-30 °C...90 °C
-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

실리콘	예	와이어 개수	1
O.D.	20 mm	작동 온도 범위, 최대	90 °C
작동 온도 범위, 최소	-30 °C	나사산 피치	1.5 mm
두께	2.00 mm	케이블 글랜드	M 16
기본 재질	폴리에틸렌	실링 링 직경	20.00 mm
실링	PE-HD	외부 스레드	M 16
내부 나사산	M 16	내부 직경 D2	16.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

도면

