

## GWDR M63-PO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록넷트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, M 63, 폴리에틸렌
주문 번호	<a href="#">1777990000</a>
유형	GWDR M63-PO
GTIN (EAN)	4032248158256
수량	50 items

## GWDR M63-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

높이	2 mm	높이 (인치)	0.0787 inch
순중량	1.42 g		

## 온도

작동 온도	-30 °C...90 °C
-------	----------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 정보

실리콘	예	와이어 개수	1
O.D.	70 mm	작동 온도 범위, 최대	90 °C
작동 온도 범위, 최소	-30 °C	나사산 피치	1.5 mm
두께	2.00 mm	케이블 글랜드	M 63
기본 재질	폴리에틸렌	실링 링 직경	70.00 mm
실링	PE-HD	외부 스레드	M 63
내부 나사산	M 63	내부 직경 D2	63.00 mm

## 분류

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**GWDR M63-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

