

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



바이드뮬러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다. 활동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다. 케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

버전	VG MS ZE(표준 활동 케이블 글랜드 스트레이 릴리프), 케이블 글랜드, 직선, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, 활동, 니켈 도금
주문 번호	1778480000
유형	VGM25-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161492
수량	25 items

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	31 mm	높이 (인치)	1.2205 inch
길이	38 mm	길이 (인치)	1.4961 inch
순중량	93.9 g		

온도

작동 온도	-20 °C...80 °C
-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

일반 정보

케이블 외경, 최대	19 mm	케이블 외경, 최소	9 mm
GWDR 보호 등급	IP65	작동 온도 범위, 최대	80 °C
작동 온도 범위, 최소	-20 °C	나사산 피치	1.5 mm
할로겐	아니요	수용 전선 범위, 탈거용 손잡이, 최대	21 mm
수용 전선 범위, 탈거용 손잡이, 최소	12 mm	AF 크기 1	34 mm
AF 크기 2	30 mm	AF 사이즈	30 mm
보호 등급	IP54	케이블 글랜드	미터, M 25
기본 재질	황동, 니켈 도금	실 인서트	NBR
실링	NBR	외부 스레드	M 25
나사선 길이	7 mm	캡 너트용 토크, 최대	8.00 Nm
연결 어댑터용 토크, 최대	12.00 Nm	연결 어댑터용 토크, 최소	12.00 Nm
캡 너트용 토크, 최소	8.00 Nm		

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M25 MS	버전
주문 번호	1737010000	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 25, 3.5 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190956486	
수량	100 ST	

황동 로크 너트, 내추럴 마감



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M25 MS SC	버전
주문 번호	0930640003	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 25, 4 mm, 황동
GTIN (EAN)	4032248976072	
수량	25 ST	

네오프린 플랫 개스킷 - GWDR NP



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR M25-NP	버전
주문 번호	1736250000	GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, M 25, 네오프렌
GTIN (EAN)	4008190956042	
수량	100 ST	

VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

폴리에틸렌 플랫 개스켓 - GWDR PO



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR M25-PO	버전
주문 번호	1777950000	GWDR PO(플랫 개스켓 - 폴리에틸렌), 실링 링, M 25, 폴리에틸렌
GTIN (EAN)	4032248158218	
수량	50 ST	

가황 섬유 개스켓 - KSWF



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	KSWF M25	버전
주문 번호	0899770000	KSWF(플랫 개스켓 - 가황 섬유), 실링 링, M 25, 경화 섬유
GTIN (EAN)	4032248850167	
수량	25 ST	

나일론 플랫 개스켓 - KSWN



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고
록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도
포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	KSWN M25	버전
주문 번호	1076640000	KSWN(플랫 개스켓 - 나일론), 실링 링, M 25, 나일론 6
GTIN (EAN)	4032248838684	
수량	25 ST	