

TSTW 5/M5 ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



일반 주문 데이터

버전	마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 5, 너비: 18 mm
주문 번호	1779100000
유형	TSTW 5/M5 ZN
GTIN (EAN)	4032248169894
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	48 mm	깊이 (인치)	1.8898 inch
높이	72 mm	높이 (인치)	2.8346 inch
너비	18 mm	폭 (인치)	0.7087 inch
순중량	33.6 g		

온도

주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

장착 레일

표면 마감	용융아연도금	두께	2.10 mm
기본 재질	스틸		

분류

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

액세서리

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	FKSC M5X8 D9/SW2.5	버전	
주문 번호	0295900000	SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1	
GTIN (EAN)	4008190133337		
수량	50 ST		