

ZBW 1/3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, 작동 공구
주문 번호	1781930000
유형	ZBW 1/3.5
GTIN (EAN)	4032248199532
수량	1 items

ZBW 1/3.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	23.75 mm	깊이 (인치)	0.935 inch
높이	140.7 mm	높이 (인치)	5.5394 inch
너비	27.76 mm	폭 (인치)	1.0929 inch
순중량	16.52 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-40 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-40 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	작동 공구
----	-------

자재 데이터

기본 재질	POM	컬러 코드	주황색
UL 94 가연성 등급	HB		

추가 기술 데이터

폭발 테스트 버전	아니요
-----------	-----

분류

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		