SAIEND CAN-M12 5P A-COD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





바이드뮬러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	보호되는 콤포넌트 어셈블리, SAI Active, 액세서리, 센서/액추에이터 플러그 커넥터	
주문 번호	<u>1784760000</u>	
유형	SAIEND CAN-M12 5P A-COD	
GTIN (EAN)	4032248191840	
수량	1 items	

SAIEND CAN-M12 5P A-COD



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인

(長路

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 10 g

온도

보관 온도 작동 온도 -25 ℃...85 ℃

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태준수, 예외 존재RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)6cREACH SVHCLead 7439-92-1SCIP1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

케이블의 기술 사양

폴 수 5

일반 기술 데이터

결선 나사산 M12 버전 핀, 직선형 보호 등급 IP67, IP68 플러그 주기 ≥ 100 오염 심각도 3

분류

ETIM 6.0	EC000448	ETIM 7.0	EC000448
ETIM 8.0	EC000448	ETIM 9.0	EC000448
ETIM 10.0	EC000448	ECLASS 9.0	19-07-04-03
ECLASS 9.1	19-17-01-90	ECLASS 10.0	19-07-04-03
ECLASS 11.0	19-07-04-03	ECLASS 12.0	19-07-04-03
ECLASS 13.0	19-07-04-03	ECLASS 14.0	19-07-04-03
ECLASS 15.0	19-07-04-03		

카탈로그 상태 / 도면 2

SAIEND CAN-M12 5P A-COD




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면





폴 계획

배선도

- 1 0
- 2 °
- 3 0
- 120 Ohm