

HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
주문 번호	1786950000
유형	HDC 64D SDLU 2M25G
GTIN (EAN)	4032248204199
수량	1 items

HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

높이	106 mm	높이 (인치)	4.1732 inch
너비	98.8 mm	폭 (인치)	3.8898 inch
마운팅 치수 - 높이	45 mm	마운팅 치수 - 너비	132 mm
순중량	659 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
물질	물	
화학 내성	내성	
물질	UV	
화학 내성	불안정	
물질	오존	
화학 내성	불안정	

버전

케이블 엔트리 사이즈	M 25	상단부/하단부/리드	하부
커버	커버 포함	상단 케이블 인입 수	0

HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

측면 케이블 인입 수	2	커버 디자인	커버 포함
하우징 디자인	베이스 하우징	잠금 시스템 디자인	엔드 록킹 클램프, 하부
설계	high	설치 사이즈	8
케이블 인입	w. 스레드	유형	베이스 하우징
클램프 버전	엔드 록킹 클램프	실링	NBR
내부 나사산	M 25	컬러(RAL)	RAL 7035
BG	8	ModuPlug®에 적합함	예

일반 데이터

표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
-------	--------	-------	--------------

크기

구멍 피치 길이 A2	132 mm	케이블 인입	w. 스레드
폭 하우징 C	43 mm	폭 베이스 C1	57.5 mm
총 길이 하우징	120 mm	하우징 B의 높이	84 mm
베이스 B1의 높이	5 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

XXL 플러그 하우징, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 64D TOLU 1M50G	버전	
주문 번호	1111170000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단	
GTIN (EAN)	4032248100125	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블	
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 50	

후드, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B TOLU 1PG21G	버전	
주문 번호	1662540000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단	
GTIN (EAN)	4008190419066	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블	
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 21	
유형	HDC 24B TOLU 1PG29G	버전	
주문 번호	1662550000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단	
GTIN (EAN)	4008190419073	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블	
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 29	
유형	HDC 64D TOLU 1PG21G	버전	
주문 번호	1662610000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단	
GTIN (EAN)	4008190419134	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블	
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 21	

HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	HDC 64D TOLU 1PG29G	버전
주문 번호	1662630000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190419158	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TOLU 1M32G	버전
주문 번호	1786860000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248204106	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 64D TOLU 1M25G	버전
주문 번호	1786870000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248204113	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 24B TOLU 1M32G	버전
주문 번호	1787850000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248205295	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 24B TOLU 1M25G	버전
주문 번호	1787860000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248205301	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 64D TOLU 1M40G	버전
주문 번호	1983470000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248687916	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 40

XXL 플러그 하우징, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 64D TSLU 1M50G	버전
주문 번호	1111150000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248100118	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 50

HDC 64D SDLU 2M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

후드, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B TSLU 1PG21G	버전
주문 번호	1662390000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190418915	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 24B TSLU 1PG29G	버전
주문 번호	1662410000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190418939	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TSLU 1PG21G	버전
주문 번호	1662470000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190418991	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 64D TSLU 1PG29G	버전
주문 번호	1662490000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190419011	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 64D TSLU 1M32G	버전
주문 번호	1786810000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204052	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 24B TSLU 1M32G	버전
주문 번호	1787790000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248205233	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 24B TSLU 1M25G	버전
주문 번호	1787800000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248205240	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 64D TSLU 1M40G	버전
주문 번호	1804610000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248267538	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 40