

HDC 40D TOBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
주문 번호	1787060000
유형	HDC 40D TOBU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248204304
수량	1 items

HDC 40D TOBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	93.3 mm	깊이 (인치)	3.6732 inch
높이	76 mm	높이 (인치)	2.9921 inch
너비	57.8 mm	폭 (인치)	2.2756 inch
순중량	269 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
물질	물	
화학 내성	내성	
물질	UV	
화학 내성	불안정	
물질	오존	
화학 내성	불안정	

버전

케이블 엔트리 사이즈	M 32	상단부/하단부/리드	상부
커버	커버 미포함	상단 케이블 인입 수	1

HDC 40D TOBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

측면 케이블 인입 수	0	하우징 디자인	상단 케이블 인입, 플러그 하우징
잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 록킹 클램프	설계	high
설치 사이즈	6	케이블 인입	w. 스레드
유형	플러그	클램프 버전	사이드 록킹 클램프
실링	밀봉 없음	내부 나사산	M 32
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	6
ModuPlug®에 적합함	예		

일반 데이터

하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP65, 삽입됨 상태	EMC 하우징	아니요
잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸		

크기

케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	43 mm
총 길이 하우징	93.3 mm	하우징 B의 높이	76 mm

분류


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 40D TOBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC 40D TOBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

커버



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 16B DMDQ 2QB	버전
주문 번호	1665270000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징
GTIN (EAN)	4008190421977	커버하우징 상단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: none

커플링 후드



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 16B KBU 1PG21G	버전
주문 번호	1657270000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4008190410322	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 40D KBU 1PG21G	버전
주문 번호	1657310000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4008190410360	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 40D KBU 1M32G	버전
주문 번호	1787190000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248204533	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32

HDC 40D TOBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	HDC 40D KBU 1M25G	버전
주문 번호	1787200000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248204540	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 40D KBU 1PG29G	버전
주문 번호	1967670000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248670178	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 40D KBU 2M32G N	버전
주문 번호	2545510000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4050118558333	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 40D KBU 1M25G N	버전
주문 번호	2559890000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4050118676440	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 40D KBU 1M32G N	버전
주문 번호	2559900000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4050118673265	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29

벌크헤드 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 16B ABU	버전
주문 번호	1208600000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 벌크헤드
GTIN (EAN)	4008190881351	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 사이드 록킹 클램프 비교체형.
수량	1 ST	표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
유형	HDC 16B ABU N	버전
주문 번호	2488590000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 벌크헤드
GTIN (EAN)	4050118541526	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	none

HDC 40D TOBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

베이스 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 16B SBU 1PG21G	버전
주문 번호	1656720000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190409739	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 16B SBU 2PG21G	버전
주문 번호	1656730000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190409746	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 40D SBU 2PG21G	버전
주문 번호	1656810000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190409821	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 40D SBU 1PG29G	버전
주문 번호	1656830000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190409845	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 40D SBU 2PG29G	버전
주문 번호	1656840000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190409852	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 40D SBU 2M32G	버전
주문 번호	1787110000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248204458	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 40D SBU 2M25G	버전
주문 번호	1787120000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248204465	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 16B SBU 2M25G	버전
주문 번호	1788240000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248205776	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 16B SBU 1M25G	버전
주문 번호	1899980000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248520718	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25

HDC 40D TOBU 1M32G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	HDC 40D SBU 1M25G	버전
주문 번호	1902970000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248592951	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 40D SBU 1M32G	버전
주문 번호	1902990000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248592968	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 16B SBU 1M25G N	버전
주문 번호	2560740000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118673234	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 40D SBU 1PG29G N	버전
주문 번호	2560770000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118893595	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 16B SBU 2M25G N	버전
주문 번호	2560930000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118673531	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 16B SBU 1PG21G N	버전
주문 번호	2560940000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118676716	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 16B SBU 2PG21G N	버전
주문 번호	2560950000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118676921	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 40D SBU 2M25G N	버전
주문 번호	2561020000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118676914	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 40D SBU 1M32G N	버전
주문 번호	2561030000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118676464	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 40D SBU 2M32G N	버전
주문 번호	2561040000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118676457	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21