

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
주문 번호	<u>1787220000</u>
유형	HDC 40D KLU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248204564
수량	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

o
~

승인

(EcAN, ns

ROHS	준수	
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>	
인증 번호(cURus)	E92202	

치수 및 중량

높이	79 mm	높이 (인치)	3.1102 inch
너비	74 mm	폭 (인치)	2.9134 inch
 순중량	329 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane su	Ifonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
	물질	물
	화학 내성	내성
	물질	UV
	화학 내성	불안정
	물질	오존
	화학 내성	불안정

버전

케이블 엔트리 사이즈	M 25	상단부/하단부/리드	하부	
상단 케이블 인입 수	1	 측면 케이블 인입 수	0	

작성 날짜 28.11.2025 07:57:14 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

하우징 디자인	커플링 하우징	잠금 시스템 디자인	엔드 록킹 클램프, 하부
설계	high	설치 사이즈	6
케이블 인입	w. 스레드	유형	커플링 확장
클램프 버전	엔드 록킹 클램프	실링	NBR
내부 나사산	M 25	컬러(RAL)	RAL 7035
BG	6	ModuPlug®에 적합함	예
일반 데이터			
하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
<u>이 무슨 기단 세월</u> 보호 등급	 IP65, 삽입됨 상태	EMC 하우징	아니요
<u>포포 ㅎㅂ</u> 잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸	LIVIC 0 T 6	이디표
크기			
케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	43 mm
총 길이 하우징	93 mm	하우징 B의 높이	79 mm
분류			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
	27-44-02-02	20D 100 12.0	
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

후드, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP

65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

2070		
유형	HDC 40D TOLU 1M40G	버전
주문 번호	1139680000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248959792	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 40
유형	HDC 16B TOLU 1PG21G	버전
주문 번호	<u>1657960000</u>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190411015	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 40D TOLU 1PG29G	버전
주문 번호	1658020000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190411077	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 40D TOLU 1M32G	버전
주문 번호	<u>1787100000</u>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248204441	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 16B TOLU 1M25G	버전
주문 번호	<u>1788230000</u>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248205769	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 16B TOLU 1M32G	버전
주문 번호	<u>1804630000</u>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
주문 번호 GTIN (EAN)	1804630000 4032248267552	HDC 인글로서, 설지 사이스: 6, 모호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단 케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
. – –		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

후드, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

일만 ㅜ군	네이터	
유형	HDC 16B TSLU 1PG21G	버전
주문 번호	1657850000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190410902	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 40D TSLU 1PG21G	버전
주문 번호	<u>1657890000</u>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190410933	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 40D TSLU 1PG29G	버전
주문 번호	<u>1657910000</u>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190410964	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 40D TSLU 1M32G	버전
주문 번호	<u>1787040000</u>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204281	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 40D TSLU 1M25G	버전
주문 번호	<u>1787050000</u>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204298	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 16B TSLU 1M25G	버전
주문 번호	<u>1788200000</u>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248205738	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 16B TSLU 1M32G	버전
주문 번호	1804640000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248267569	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 40D TSLU 1M40G	버전
주문 번호	<u>1804650000</u>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248267576	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 40