

HDC 10B KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삼입됨 상태, 커플링 하우징, 엔드 톱킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
주문 번호	1787730000
유형	HDC 10B KLU 1M25G
GTIN (EAN)	4032248205073
수량	1 items

HDC 10B KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

4 - 1

스인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
이중 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

높이	55 mm	높이 (인치)	2.1654 inch
너비	72.4 mm	폭 (인치)	2.8504 inch
순중량	169.84 g		

오두

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

화학 내성	물질	아세톤
화학 내성	화학 내성	조건부 내성
화학 내성	물질	석유 시추
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	디젤
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	에틸 알코올
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	변속기 오일
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	유입유
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	냉각수
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	석유 벤젠
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	땀
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	프리미엄 휘발유
화학 내성	화학 내성	조건부 내성
화학 내성	물질	물
화학 내성	화학 내성	내성
화학 내성	물질	UV
화학 내성	화학 내성	불안정
화학 내성	물질	오존
화학 내성	화학 내성	불안정

버전

케이블 엔트리 사이즈	M 25	상단부/하단부/리드	하부
커버	커버 미포함	상단 케이블 인입 수	1

HDC 10B KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

측면 케이블 인입 수	0
잠금 시스템 디자인	엔드 롤링 클램프, 하부
설치 사이즈	4
유형	커플링 확장
실링	NBR
컬러(RAL)	RAL 7035
ModuPlug®에 적합함	아니요

하우징 디자인	커플링 하우징
설계	표준
케이블 인입	w. 스레드
클램프 버전	엔드 롤링 클램프
내부 나사산	M 25
BG	4

일반 데이터

하우징 기본 재질	주조 알루미늄
보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸

표면 마감	파우더 코팅
EMC 하우징	아니요

크기

케이블 인입	w. 스레드
총 길이 하우징	73 mm

폭 하우징 C	43 mm
하우징 B의 높이	55 mm

분류

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02


ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 14.0	27-44-02-02

HDC 10B KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC 10B KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리**후드, 상단 케이블 인입**

금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 10B TOLU 1PG16G	버전
주문 번호	1655320000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190408329	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 롤링 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 16
유형	HDC 24D TOLU 1PG21G	버전
주문 번호	1655360000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190408367	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 롤링 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 24D TOLU 1PG29G	버전
주문 번호	1655380000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190408381	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 롤링 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 24D TOLU 1M32G	버전
주문 번호	1787330000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248204670	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 롤링 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 24D TOLU 1M25G	버전
주문 번호	1787340000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248204687	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 롤링 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 10B TOLU 1M25G	버전
주문 번호	1787620000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248204960	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 롤링 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25

HDC 10B KLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**후드, 측면 케이블 인입**

금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 10B TSLU 1PG16G	버전
주문 번호	1655210000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190408213	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 롤링 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 16
유형	HDC 24D TSLU 1PG21G	버전
주문 번호	1655250000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190408251	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 롤링 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 21
유형	HDC 24D TSLU 1PG29G	버전
주문 번호	1655270000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190408275	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 롤링 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 24D TSLU 1M32G	버전
주문 번호	1787270000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204618	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 롤링 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 32
유형	HDC 24D TSLU 1M25G	버전
주문 번호	1787280000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204625	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 롤링 클램프, 하부, high, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25
유형	HDC 10B TSLU 1M25G	버전
주문 번호	1787580000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248204922	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 롤링 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 25