

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

#### 일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
주문 번호	<u>1788420000</u>
유형	HDC 32B TSLU 1M32G
GTIN (EAN)	4032248205950
수량	1 items



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인

승인

ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cURus)	F92202

## 치수 및 중량

깊이	108.5 mm	깊이 (인치)	4.2716 inch
높이	79 mm	높이 (인치)	3.1102 inch
너비	82.5 mm	 폭 (인치)	3.248 inch
- 수중량	345.84 a		

## 온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
화학 내성	물질	아세톤	
- 1 113	화학 내성	조건부 내성	
	물질	석유 시추	
	화학 내성	내성	
	물질	디젤	
	화학 내성	내성	
	물질	에틸 알코올	
	화학 내성	내성	
	물질	변속기 오일	
	화학 내성	내성	
	물질	유압유	
	화학 내성	내성	
	물질	냉각수	
	화학 내성	내성	
	물질	석유 벤젠	
	화학 내성	내성	
	물질	땀	
	화학 내성	내성	
	물질	프리미엄 휘발유	
	화학 내성	조건부 내성	
	물질	물	
	화학 내성	내성	
	물질	UV	
	화학 내성	불안정	
	물질	오존	
	화학 내성	불안정	

## 버전

케이블 엔트리 사이즈	M 32	상단부/하단부/리드	상부	
조임 토크	2 Nm	사단 케이블 인입 수	0	

작성 날짜 28.11.2025 05:12:37 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

측면 케이블 인입 수	1	하우징 디자인	측면 케이블 인입, 플러그 하우징
잠금 시스템 디자인	엔드 록킹 클램프, 하부		 표준
설치 사이즈	10	케이블 인입	w. 스레드
 유형	플러그	클램프 버전	엔드 록킹 클램프
내부 나사산	M 32	 컬러(RAL)	RAL 7035
BG	10	ModuPlug®에 적합함	ଜା
일반 데이터			
조임 토크	2 Nm	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
표면 마감	파우더 코팅	_ <u>이 모은 기는 제 글</u> 보호 등급	 IP65, 삽입됨 상태
EMC 하우징	아니요	<u>~~~ ㅎㅂ</u> 잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸, 녹방지
크기			
케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	82.5 mm
총 길이 하우징	94 mm	하우징 B의 높이	79 mm
분류			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	FC000427
ETIM 8.0	EC000437 EC000437	ETIM 9.0	EC000437 EC000437
	EC000437 EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ETIM 10.0			
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

카탈로그 상태 / 도면 3






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### 베이스 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC 32B SLU 2M32G	버전	
주문 번호	1788470000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스	
GTIN (EAN)	4032248206001	하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 32	
수량	1 ST		
유형	HDC 32B SDLU 2M32G	버전	
주문 번호	1788490000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스	
GTIN (EAN)	4032248206025	하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:	
수량	1 ST	M 32	
유형	HDC 32B SDLU 1M32G	버전	
유형 주문 번호	HDC 32B SDLU 1M32G 1902650000	버전 HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스	
		· <del>-</del>	
주문 번호	1902650000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스	
주문 번호 GTIN (EAN)	<u>1902650000</u> 4032248585656	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈:	
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1902650000 4032248585656 1 ST	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈: M 32	
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1902650000 4032248585656 1 ST HDC 32B SLU 1M32G	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈: M 32	
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형 주문 번호	1902650000 4032248585656 1 ST HDC 32B SLU 1M32G 1902670000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈: M 32 버전 HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스	

#### 벌크헤드 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	HDC 32B ALU	버전
주문 번호	1219500000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태,
GTIN (EAN)	4008190011826	벌크헤드 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준
수량	1 ST	
유형	HDC 32B ADLU	버전
유형 주문 번호	HDC 32B ADLU 1219800000	버전 HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태,

## 커플링 후드



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징

인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이

실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

#### 일반 주문 데이터

	-11 - 1 - 1	
유형	HDC 32B KLU 1M32G	버전
주문 번호	<u>1788500000</u>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 10, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248206032	하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
수량	1 ST	

카탈로그 상태 / 도면 6