



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는
마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서
요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 금속
주문 번호	1789750000
유형	WSH 26 MT
GTIN (EAN)	40322482 13603
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	134 mm	깊이 (인치)	5.2756 inch
높이	32.8 mm	높이 (인치)	1.2913 inch
너비	14.8 mm	폭 (인치)	0.5827 inch
순중량	52.5 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최대	85 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반

극 수	1
-----	---

자재 데이터

기본 재질	금속	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	None		

추가 기술 데이터

폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스크류
-----------	-----	-------	-----

분류

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		