



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는  
마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서  
요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	액세서리, 금속
주문 번호	<a href="#">1789750000</a>
유형	WSH 26 MT
GTIN (EAN)	40322482 13603
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	134 mm	깊이 (인치)	5.2756 inch
높이	32.8 mm	높이 (인치)	1.2913 inch
너비	14.8 mm	폭 (인치)	0.5827 inch
순중량	52.5 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최대	85 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반

극 수	1
-----	---

자재 데이터

기본 재질	금속	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	None		

추가 기술 데이터

폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스크류
-----------	-----	-------	-----

분류

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		