

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대 레일, 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 너비: 2000 mm, 높이: 27 mm, 깊이: 12.5 mm
주문 번호	1802690000
유형	TS 27X12.5M/ST/F.ZN
GTIN (EAN)	4032248257201
수량	10 M

TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	12.5 mm	깊이 (인치)	0.4921 inch
높이	27 mm	높이 (인치)	1.063 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	770 g		

온도

보관 온도: -25 °C...55 °C 주변 온도: -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

장착 레일

설치 권고	직접 장착		
표준 규격	DIN EN 60715		
표면 마감	용융아연도금		
두께	2.00 mm		
기본 재질	스틸		
단자대 레일의 길이	최소	0 mm	
	공칭	2000 mm	
	최대	2000 mm	
슬릿 길이	9.00 mm		
슬릿 폭	9.00 mm		
사전 편칭된 장착 레일	예		
슬릿 폭			
구멍 공간, 중앙-중앙	100 mm		
슬릿 틈			
슬릿 길이			

분류

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

도면

