

## HDC KIT HA 04.406 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



HDC 키트는 플러그 커넥터 전체를 조립하기 위한 표준화된 키트입니다.

HDC 키트는 보통 수형 인서트, 암형 인서트, 플러그 하우징, 패널 장착형 베이스 및 케이블 글랜드로 구성됩니다.

바이드물러에서는 메트릭 또는 PG 케이블 엔트리 스레드가 포함된 광범위한 표준 커넥터 조합을 제공합니다.

결선 레벨이 스크류 부품용으로 설계되어 있습니다. 모든 스크류 결선에는 전선 보호 스프링이 포함됩니다.

### 일반 주문 데이터

버전	RockStar® HDC 키트-사각 커넥터, 키트, HA, 설치 사이즈: 1, 폴: 4, 스크류 결선, 400 V, 16 A, 플라스틱, M 20
주문 번호	<a href="#">1802720000</a>
유형	HDC KIT HA 04.406 M
GTIN (EAN)	4032248257331
수량	1 items

HDC KIT HA 04.406 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 121 g

온도

한계 온도 -30 °C ... 80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

버전

케이블 엔트리 사이즈	M 20	상단 케이블 인입 수	1
측면 케이블 인입 수	0	결선 유형	스크류 결선
잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 록킹 클램프	설치 사이즈	1
실링	NBR	컬러(RAL)	RAL 7035
BG	1		

일반 데이터

보호 등급	IP65	시리즈	HA
-------	------	-----	----

일반 데이터

극 수	4	결선 유형 PE	스크류 결선
설치 사이즈	1	케이블 글랜드	M 20
기본 재질	플라스틱	시리즈	HA
정격 전압(DIN EN 61984)	400 V	정격 전압(DIN EN 61984)	16 A
BG	1		

버전

결선 유형	스크류 결선	설치 사이즈	1
전선 굵기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
주 접점에 대한 최대 토크	0.55 Nm	기본 재질	플라스틱
주 접점에 대한 최소 토크	0.5 Nm	BG	1

분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		