


제품 이미지



마커 홀더는 5 또는 5.1 mm의 피치를 갖는 표준 마커를 추가로 장착할 수 있게 해줍니다. 앵글 홀더를 옵션으로 함께 스냅하면 Klippon® Connect 모듈식 단자대의 모든 표준 마킹 채널에 장착이 가능합니다. 피팅 마커 유형은 지정 마커 홀더의 각 부속품 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 마커 홀더
주문 번호	1805520000
유형	BZT 1 ZA WS 10/5
GTIN (EAN)	4032248270248
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	11.7 mm	깊이 (인치)	0.4606 inch
높이	7.55 mm	높이 (인치)	0.2972 inch
너비	5.07 mm	폭 (인치)	0.1996 inch
순중량	0.22 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-40 °C...55 °C
작동 온도	-40 °C...100 °C	연속 작동 온도, 최소	-40 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

버전	단자대용	너비	5.07 mm
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	컬러 코드	진한 베이지색
기본 재질	폴리아미드 66		

커넥터 마커

피치(mm)(P)	5.00 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		