

제품 이미지



그림과 유사

스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 15 mm |
| 주문 번호 | 1805980000 |
| 유형 | TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4032248274536 |
| 수량 | 20 M |

TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 15 mm | 깊이 (인치) | 0.5906 inch |
| 높이 | 35 mm | 높이 (인치) | 1.378 inch |
| 너비 | 2000 mm | 폭 (인치) | 78.74 inch |
| 순중량 | 537.78 g | | |

온도

주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음


장착 레일

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------|--|
| 설치 권고 | 직접 장착 | | |
| 표준 규격 | DIN EN 60715 규격 적합 | | |
| 표면 마감 | 전기 아연 도금 및 보호막 처리 | | |
| 두께 | 1.50 mm | | |
| 기본 재질 | 스틸 | | |
| 단자대 레일의 길이 | 최소 | 0 mm | |
| | 공칭 | 2000 mm | |
| | 최대 | 2000 mm | |
| 슬릿 길이 | 18.00 mm | | |
| 슬릿 간극 | 7.00 mm | | |
| IEC 60947-7-2에 따른 초당 단기 전류 내성 | 6 kA | | |
| 슬릿 폭 | 6.30 mm | | |
| 사전 편칭된 장착 레일 | 예 | | |
| 슬릿 폭 | | | |
| 단락 강도는 E-Cu 와이어와 일치합니다. | 50.00 mm ² | | |
| 구멍 공간, 중앙-중앙 | 25 mm | | |
| 슬릿 틈 | | | |
| 슬릿 길이 | | | |


분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

제품 이미지



그림과 유사



TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | WEW 35/1 | 버전 |
| 주문 번호 | 1059000000 | 엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | WEW 35/2 | 버전 |
| 주문 번호 | 1061200000 | 엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, HB, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | ZEW 35 | 버전 |
| 주문 번호 | 9540000000 | 엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 6 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190956264 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | ZEW 35/2 | 버전 |
| 주문 번호 | 8630740000 | 엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248348916 | |
| 수량 | 20 ST | |
| 유형 | EW 35 | 버전 |
| 주문 번호 | 0383560000 | 엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | EW 35 GR 7032 | 버전 |
| 주문 번호 | 0383530000 | 엔드 브래킷, 회색, TS 35, V-0, Wemid, 너비: 9 mm, 120 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190027322 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | EW 35/SCHA/M3 | 버전 |
| 주문 번호 | 0258660000 | 엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477 | |
| 수량 | 20 ST | |

장착 레일 지지대



TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

엑세서리

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | TST 2/M5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1286600000 | 마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 5, 너비: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190144777 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | TST 2/M6 | 버전 |
| 주문 번호 | 0101700000 | 마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 6, 너비: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190069254 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | TSTW 5/M5 | 버전 |
| 주문 번호 | 0178100000 | 마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 5, 너비: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190059651 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | TSTW 5/M5 ZN | 버전 |
| 주문 번호 | 1779100000 | 마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 5, 너비: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248169894 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | TSTW 6/M6 | 버전 |
| 주문 번호 | 0164000000 | 마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 6, 너비: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190095345 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | TSTW D 4.3 | 버전 |
| 주문 번호 | 1610110000 | 마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, without, 너비: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190185305 | |
| 수량 | 10 ST | |

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보관을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 유형 | FKSC M4X6 D8/SW2 | 버전 |
| 주문 번호 | 1567480000 | SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 | |
| 수량 | 100 ST | |
| 유형 | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | 버전 |
| 주문 번호 | 0295900000 | SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| 수량 | 50 ST | |

TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완
 완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저
 시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에
 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고
 간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.
 라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입
 라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면
 ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수
 있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히
 개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저
 안으로 새어 들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수
 있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는
 문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록
 개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을
 방지하거나 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | FKSC M6X8 D9/SW3 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0642600000 | | Klippon TB (Terminal Box), 고정 스크류, 기본 재질: 스틸 |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보안을 위해 광범위한 장착
 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연
 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는
 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및
 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|------------------------------|
| 유형 | FKSC M6X12 D9/SW3 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0353500000 | | SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190139285 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 레일 지지대



일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | SH 2 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0494920000 | 버전 | 버스바 지원, 중간 노란색, 130 °C, 너비: 40 mm, V-0, KrG, 스크류 |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 | | |
| 수량 | 10 ST | | |

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보관을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|------------|
| 유형 | MOFU 35/LO/1 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0646260000 | 버전 | 장착 풋 (단자대) |
| GTIN (EAN) | 4008190178574 | | |
| 수량 | 20 ST | | |

액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|---|
| 유형 | FM 4/TS35 | 버전 | |
| 주문 번호 | 0687900000 | 버전 | 마운팅 레일의 장착 풋, 은색, 스텝, 광택 마감, M 4, 너비: 14 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190086459 | | |
| 수량 | 40 ST | | |

TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 유형 | WSH 1 | 버전 |
| 주문 번호 | 1068700000 | 액세서리, 레일 지지대, PA 66 GF 30 |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | WSH 3/H/N | 버전 |
| 주문 번호 | 1715970000 | 액세서리, 레일 지지대, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | WSH 5 | 버전 |
| 주문 번호 | 1080100000 | 액세서리, 레일 지지대, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | WSH 6 | 버전 |
| 주문 번호 | 1080200000 | 액세서리, 레일 지지대, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | |
| 수량 | 10 ST | |

엔드 캡



단자대 레일의 엔드 캡은 날카로운 가장자리를 보호하며 단자대 레일 끝의 시각적으로 퍼쇄합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | TS END CAP 35X15 | 버전 |
| 주문 번호 | 1283480000 | 단자대 커버, 진한 베이지색, 폴리프로필렌, 높이: 37.5 mm, 너비: 7 mm, 길이: 16.5 mm, HB |
| GTIN (EAN) | 4050118077995 | |
| 수량 | 100 ST | |