

em 8/30 엔드 브래킷 마커는 WEW 35/2 및 ZEW 35/2 엔드 브래킷을 라벨링하는 데 적합하며 W 시리즈 단자대용 그룹 태그 캐리어로 사용할 수도 있습니다. EM 8/30은 ESO 7/ESO 7P 인레이 태그를 담을 수 있습니다. 포켓은 인쇄를 외부 영향으로부터 안정적으로 보호합니다. 인레이 태그는 "액세서리" 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	EM, 단자대 마커, 32.4 x 7.2 mm, 피치(mm)(P): 7.20 Weidmueller, 투명
주문 번호	1806120000
유형	EM 8/30
GTIN (EAN)	4032248275298
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	3 mm	깊이 (인치)	0.1181 inch
높이	32.4 mm	높이 (인치)	1.2756 inch
너비	7.2 mm	폭 (인치)	0.2835 inch
순중량	0.6 g		

온도

작동 온도 범위	-40...80 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 방향	수평	
너비	7.2 mm	
UL 94 가연성 등급	HB	
작동 온도 범위, 최대	80 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	투명	
할로겐	아니요	
기본 재질	폴리프로필렌	
인쇄 문자	없음	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	컴포넌트 부품
콤비네이션당 마커 개수	1 Component part = Terminal marker	
작동 온도 범위	-40...80 °C	
응용 분야/제조사	Weidmueller	

커넥터 마커

피치(mm)(P)	7.20 mm
-----------	---------

분류

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		