

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



KSW 마킹 스트립은 멀티 폴 PCB 플러그인 커넥터를
식별하는 데 사용합니다. 사용자는 특정 피치로 한정하지
않고 개별적으로 인쇄할 수 있습니다.

- 얼룩 방지 라벨링
- 스트립 너비 2.5 mm 및 4 mm
- 간단하게 부착 가능
- 최적의 접착
- PVC-불포함

일반 주문 데이터

버전	KSW, 단자대 마커, 2.5 x , 피치(mm)(P): 2.50 Weidmueller, 흰색
주문 번호	1812660000
유형	KSW 2.5 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296064
수량	50 M

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	2.5 mm	높이 (인치)	0.0984 inch
길이	50000 mm	길이 (인치)	1968.5 inch
순중량	15.83 g		

온도

작동 온도 범위	150 °C
----------	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	아크릴레이트	인쇄 방향	수평 및 수직
용지당 수	20	인쇄 유형	검은색
작동 온도 범위, 최대	150 °C	컬러 코드	흰색
할로겐	아니요	길이	50000 mm
기본 재질	폴리에스테르, PVC 미포함	인쇄 문자	없는
호환 가능 프린터		작동 온도 범위	150 °C
응용 분야/제조사	Weidmueller	임프린트	증립

디바이스 마커

할로겐	아니요
-----	-----

분류

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

