ZZE ZP2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세서리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

일반 주문 데이터

	·
버전	Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm
주문 번호	<u>1816140000</u>
유형	ZZE ZP2.5
GTIN (EAN)	4032248370719
수량	25 items

ZZE ZP2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
 치수 및 중량	,			
7101		7101 (0171)		
깊이 노이	7.87 mm	깊이 (인치)	0.3098 inch	
높이	53 mm	높이 (인치)	2.0866 inch	
<u>너비</u> 순중량	9.9 mm	폭 (인치)	0.3898 inch	
	0.84 g			
온도				
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C	
 연속 작동 온도, 최소	-50	 연속 작동 온도, 최대	100	
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC				
	0.1 1110	, DV [1]		
시스템 사양				
버전	스트레인 릴리프			
일반	'			
설치 권고	직접 장착			
자재 데이터	<u> </u>			
기본 재질	PA 66 GF 30	컬러 코드	노란색	
<u>기는 제 를</u> UL 94 가연성 등급	HB		<u> </u>	
추가 기술 데이터				
			'	
설치 권고	직접 장착			
분류	1		,	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
	27-25-03-90			

카탈로그 상태 / 도면 2