

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











HEE 시리즈는 고밀도 접점을 사용하며, HE 인서트를 기반으로 설계되었습니다.

결선 레벨이 크림프 접점용으로 설계되어 있습니다. 크림프 결선은 수십년 동안 하나의 표준으로 사용되어 왔습니다. 크림프 접점은 인서트와 함께 제공되지 않습니다.

폴 수: 18 정격 전류: 16 A 정격 전압: 500 V

UL/CSA에 따른 공칭 전압: 600 V AC/DC

일반 주문 데이터

HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 18, 크림프 결선, 설치 사이즈: 4
<u>1826820000</u>
HDC HEE 18 FC
4032248330225
1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	64 mm	깊이 (인치)	2.5197 inch
높이	36 mm	높이 (인치)	1.4173 inch
너비	34 mm	 폭 (인치)	1.3386 inch
 순중량	44 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane su	Ifonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-	e6215d2988cd
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	내성
	물질	암모니아, 묽은 상태
	화학 내성	조건부 내성
	물질	휘발유
	화학 내성	내성
	물질	벤젠
	화학 내성	내성
	물질	디젤 오일
	화학 내성	조건부 내성
	물질	아세트산, 농축
	화학 내성	내성
	물질	수산화칼륨
	화학 내성	조건부 내성
	물질	메탄올
	화학 내성	조건부 내성
	물질	엔진 오일
	화학 내성	조건부 내성
	물질	가성소다, 희석
	화학 내성	내성
	물질	수소염화불화탄소
	화학 내성	조건부 내성
	물질	옥외용
	화학 내성	조건부 내성

일반 데이터

극 수	18
플러그 주기, 은	≥ 500
플러그 주기, 금	≥ 500
결선 유형	크림프 결선



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

설치 사이즈	4	
UL 94 가연성 등급	V-0	
볼륨 저항	≤2 mΩ	
컬러 코드	베이지색	
절연 저항	1010 Ω	
절연재 절연재	PC 유리섬유 강화(UL 등재 및 철로 인증)	
절연재 그룹	Illa	
컨덕터 단면적	4 mm²	
 유형	암형(Female)	
	3	
기본 재질	구리 합금	
시리즈	HEE	
정격 전압(DIN EN 61984)	500 V	
UL/CSA에 따른 정격 전압	600 V AC/DC	
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	6 kV	
정격 전압(DIN EN 61984)	16 A	
정격 전류(UR)	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 12
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 14
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 16
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 18
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 20
정격 전류(cUR)	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 12
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 14
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 16
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 18
	와이어 연결 단면적 AWG	AWG 20
할로겐 불포함	true	
 연기 누적 적음. DIN EN 45545-2	예	
BG	4	

치수

너비	34 mm	총 길이 베이스	64 mm
소켓 높이	36 mm		

결선 데이터 PE

	스크류 결선	블레이드 사이즈, 일자(PE 결선)	SD 0.8 x 4.0
탈피 길이 PE 결선	10 mm	블레이드 크기, 십자	크기 PH1
조임 토크, 최대 PE 결선	1.5 Nm	조임 토크, 최소 PE 결선	1.2 Nm
고정 스크류	M 4	정격 단면적	4 mm ²
전선 단면, AWG(PE), 최소	AWG 20	전선 단면, AWG(PE), 최대	AWG 12

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12	탈피 길이, 정격 결선	7.5 mm
결선 유형	크림프 결선	설치 사이즈	4
볼륨 저항	≤2 mΩ	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 20
와이어 단면, 솔리드, 최대	4 mm ²	와이어 단면, 솔리드, 최소	0.5 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	4 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	4 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.5 mm ²
전선 굵기, 최대	4 mm ²	전선 굵기, 최소	0.5 mm ²
기본 재질	구리 합금	BG	4





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05
ECLASS 11.0	27-44-02-05	ECLASS 12.0	27-44-02-05
ECLASS 13.0	27-44-02-05	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	9008390000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056354	
수량	1 ST	
유형	SDS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	9008330000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056286	
수량	1 ST	
유형	SDIS 0.8X4.0X100	버전
유형 주문 번호	SDIS 0.8X4.0X100 9008400000	버전 스크류드라이버, 스크류드라이버
		· -
주문 번호	9008400000	· -
주문 번호 GTIN (EAN)	9008400000 4032248056361	· -
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	9008400000 4032248056361 1 ST	스크류드라이버, 스크류드라이버
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	9008400000 4032248056361 1 ST SDS 0.8X4.0X100	스크류드라이버, 스크류드라이버 버전

십자 스크류드라이버 Phillips



VDE 절연 십자 스크류드라이버, Phillips 스크류용, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, SoftFinish 그립

6

일반 주문 데이터

유형	SDIK PH1	버전
주문 번호	9008570000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056569	
수량	1 ST	
유형	SDK PH1	버전
	SDK PH1 9008480000	버전 스크류드라이버, 스크류드라이버

작성 날짜 27.11.2025 11:02:12 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Crimping tools



회전가공 접점(핀)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.

일반 주문 데이터

유형	CTX CM 1.6/2.5	버전
주문 번호	9018490000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm², 4mm², W 압착
GTIN (EAN)	4008190884598	
수량	1 ST	
유형	CTIN CM 1.6/2.5	버전
유형 주문 번호	CTIN CM 1.6/2.5 9205430000	버전 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm², 6mm², 4-인덴트 압착
	,	·-

접점 제거 공구



바이드ü뮬러는 다양한 압착공구, 접촉 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

일반 주문 데이터

유형	REMOVAL TOOL HE	버전
주문 번호	1866750000	공구, 접점 제거 공구
GTIN (EAN)	4032248437078	
수량	1 ST	

HE

바이드뮬러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형 HDC HE CP 주문 번호 <u>1003240000</u> GTIN (EAN) 4032248698233 수량 100 ST

사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템

버전

크림프 접점 HE



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.



일반 주문 데이터

2070	-1101-1	
유형	HDC-C-HE-BM0.5AG	버전
주문 번호	<u>1201100000</u>	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190142698	굵기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG	버전
주문 번호	1201200000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190044480	굵기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-BM1.5AG	버전
주문 번호	<u>1201300000</u>	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190100346	굵기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-BM2.5AG	버전
주문 번호	<u>1201400000</u>	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190047078	굵기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-BM4.0AG	버전
주문 번호	<u>1201500000</u>	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190148096	굵기, 최대: 4, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-BM0.5AU	버전
주문 번호	<u>1651470000</u>	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190400149	굵기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU	버전
주문 번호	<u>1651480000</u>	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190400156	굵기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-BM1.5AU	버전
주문 번호	<u>1651490000</u>	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190400163	굵기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
	_	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	HDC-C-HE-BM2.5AU	버전
주문 번호	<u>1651500000</u>	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 암형(Female), 전선
GTIN (EAN)	4008190400170	굵기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-BM4.0AU	버전
유형 주문 번호	HDC-C-HE-BM4.0AU 1651510000	버전 사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HO, MixMate, 암형(Female), 전선

DSTV



바이드뮬러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.

일반 주문 데이터

유형	DSTV COBU5	버전
주문 번호	1471500000	사각 커넥터, 액세서리, 코딩 요소
GTIN (EAN)	4008190178543	
수량	100 ST	
유형	DSTV COST4	버전
주문 번호	4.474.000000	
구군 근포	<u>1471300000</u>	사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템
GTIN (EAN)	4008190017354	사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템