

**HDC HB 24 TEK TSS1XM50G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



새로운 RockStar® 인클로저는 해수에 내성이 있으며, 높은 수준의 충격 내성을 제공하며, IP 68 및 IP 69K를 충족하며, 가혹한 환경 조건에서 사용하도록 설계되었고 DIN EN 61373 cat. 2(bogie)에 따른 높은 진동 요구 조건에 맞게 설계되었습니다. 따라서 이 하우징 제품군은 운송 및 교통 엔지니어링, 전력 엔지니어링 및 극한의 요구 조건을 가지는 응용 분야에 사용되는 사각커넥터의 오류 및 유지 보수 불필요 작동에 이상적입니다. 개발 시 EMC에 매우 강한 인클로저를 만들기 위한 측정도 구현되었습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP66, IP68, 삽입됨 상태, 플러그 하우징, 클램프 요크 결선, high, 케이블 엔트리 사이즈: M 50
주문 번호	<a href="#">1827160000</a>
유형	HDC HB 24 TEK TSS1XM50G
GTIN (EAN)	4032248332311
수량	1 items

**HDC HB 24 TEK TSS1XM50G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인



RoHS

준수

**치수 및 중량**

높이	120 mm	높이 (인치)	4.7244 inch
너비	58 mm	폭 (인치)	2.2835 inch
순중량	718 g		

**온도**

한계 온도 -50 °C ... 125 °C

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
화학 내성	물질 아세톤 화학 내성 내성 물질 디젤 오일 화학 내성 불안정 물질 에틸 알코올 화학 내성 내성 물질 변속기 오일 화학 내성 조건부 내성 물질 유암유 화학 내성 조건부 내성 물질 석유 벤젠 화학 내성 불안정 물질 땀 화학 내성 조건부 내성 물질 프리미엄 휘발유 화학 내성 불안정 물질 물 화학 내성 내성 물질 UV 화학 내성 내성 물질 오존 화학 내성 내성

**버전**

케이블 엔트리 사이즈	M 50	상단부/하단부/리드	상부
커버	커버 미포함	조임 토크	6.5 Nm
상단 케이블 인입 수	0	측면 케이블 인입 수	1
하우징 디자인	플러그 하우징	잠금 시스템 디자인	클램프 요크 결선
설계	high	설치 사이즈	8
케이블 인입	w. 스레드	유형	플러그
클램프 버전	클램프 요크 결선	내부 나사산	M 50
컬러(RAL)	RAL 9011	BG	8
ModuPlug®에 적합함	예		

**HDC HB 24 TEK TSS1XM50G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****일반 데이터**

조임 토크	6.5 Nm	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP66, IP68, 삽입됨 상태
EMC 하우징	예	잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸

**크기**

케이블 인입	w. 스레드	총 길이 하우징	184 mm
하우징 B의 높이	120 mm		

**분류**


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC HB 24 TEK TSS1XM50G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**HDC HB 24 TEK TSS1XM50G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**액세서리**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**소켓 렌치 세트**

완전 강화 고합금 크로미움-바나디움 스틸 재질의 Allen 키,  
DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 제련 표면.

**일반 주문 데이터**

유형 SK WSD-S 1.5-10,0

버전

주문 번호 [9008850000](#)

Mounting tool

GTIN (EAN) 4032248266609

수량 1 ST